

Installation Instructions

Access 8 CM t Quattro

Tehonsyöttö:
10.8...30 VDC 150 mA

KytKentä:	
24VDC	Punainen
MAA	Musta
WIE0 / (Data)	Vihreä
WIE1 / (Clock).....	Valkoinen
TxD.....	Pinkki
RxD.....	Harmaa
Vihreä LED.....	Sininen
Punainen LED.....	Ruskea
Summeri.....	Keltainen

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Power supply:
10.8...30 VDC 150 mA

Connection:	
24 VDC.....	Red
GND.....	Black
WIE0 / (Data).....	Green
WIE1 / (Clock).....	White
TxD.....	Pink
RxD.....	Grey
Green LED.....	Blue
Red LED.....	Brown
Buzzer.....	Yellow

If readers are placed closer than 10 cm away from each other or if the reader is installed on metal the reading distance can be shorter.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

Do not cut the cable shorter than 10 cm.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Access 8 CM t Quattro -lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Access 8 CM t Quattro- reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

